

# Profilleiste SLZS-25- -

Teilenummer: 150917

FESTO

Gesamtlänge der Schiene entspricht 176 mm, plus Hub.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	T-Nut für Näherungsschalter
Max. Profillänge	2.800 mm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl