


Drosselventil GRO-M5-B

Teilenummer: 151214

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	105 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Nennweite	2 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 60 °C
Produktgewicht	19 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse	POM