

Linearantrieb DGO-1/2"- -P-A-B

Teilenummer: 15227

FESTO

für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit magnetischer Koppelung.
Old part no. 13003431



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0,04 ... 157 "
Kolben-Durchmesser	1/2"
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führung	Gleitführung
Betriebsdruck	2 ... 7 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	68 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	68 N
Pneumatischer Anschluss	10-32 UNF-2B