

Kunststoffschlauch

PAN-8X1,25-SI

Teilenummer: 152700

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen
Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	8 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	43 mm
Innen-Durchmesser	5,9 mm
Min. Biegeradius	22 mm
Schlaucheigenschaften	energiekettentauglich
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,5 MPa -0,95 ... 15 bar -13,775 ... 217,5 psi
Zulassung	TÜV
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,024 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 55 +/-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-A