

Kunststoffschlauch

PU-1/4-B-BL

Teilenummer: 15276

FESTO

für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher,
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|------------------|
| Außen-Durchmesser | 6,35 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 22 mm |
| Innen-Durchmesser | 4 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,024 kg/m |
| Farbe | blau |