

Kondensatablass WA-2

Teilenummer: 152810

FESTO

automatisch.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Betätigungsart | mechanisch |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Handhilfsbetätigung | tastend |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Konstruktiver Aufbau | extern mechanisch vollautomatisch |
| Messgröße | Füllstand |
| Ventilfunktion | 2/2 offen monostabil |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 14 bar |
| Betriebsmedium | Wasser |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C |
| Produktgewicht | 92 g |
| Befestigungsart | Leitungseinbau |
| Anschluss Kondensatableitung | PK-4 |
| Pneumatischer Anschluss | M9 |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |