

Kleindruck-Regelventil LR-3,3

Teilenummer: 15717

FESTO

ohne Anschlussplatte.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------|--|
| Reglerfunktion | Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung |
| Befestigungsart | Fronttafeleinbau |
| Normalnenndurchfluss | 150 l/min |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Werkstoff Gehäuse | POM |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Membranregelventil mit Sekundärentlüftung |
| Betriebsdruck | 10 bar 145 psi |
| Max. Druckhysterese | 0,3 bar |
| Steuerdruck | 8 bar 120 psi |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Werkstoff Dichtungen | NBR TPE-A TPE-U(PU) |