

Schwenkflansch SUA-32

Teilenummer: 157322

FESTO

für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 ... 90 °C
Produktgewicht	138 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Hülse	Federstahl
Werkstoff Lager	Kunststoff
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung	Federstahl
Werkstoff Welle	Stahl mit Schutzüberzug