

Anschlussleitung KMP1-02-VI-16-X

Teilenummer: 158987
Auslaufprodukt

FESTO

Das Kabel ist in den Längen von 1 - 99 m erhältlich.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 300 V
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	40-polig Dose
Kabelaufbau	39 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	17 mm
Befestigungsart	mit Klemmbügel
Werkstoffinformation Gehäuse	Leichtmetall-Druckguss
Werkstoffinformation Kabelmantel	PE
Werkstoffinformation Steckkontakte	versilbert Kupfer-Legierung