

LFMP-3/8-S-C

Feinfilterpatrone

Datenblatt

Teile-Nr.: 159174

Seite:1

Merkmal	Wert
Bauart Filter	Faser
Modulbauweise	ja
Baureihe	S
Eingangsdruck 1 maximal (bar)	16 bar
Ausgangsdruck 2 minimal	0,4 bar
Mediumstemperatur minimal	1,5 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Filterfeinheit	0,01 µm
Werkstoff Filter	Borsilikatfaser
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	330 l/min
Betriebsmedium Eingang 1	gefilterte (5 µm) Druckluft