



Verbindungsleitung SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

Teilenummer: 159434

FESTO

für Sensoren und Näherungsschalter.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm Prüfbedingungen auf Anfrage
Betriebsbereitschaftsanzeige	LED grün
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65 IP68
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / offenes Ende M12x1 / - 5-polig / 3-adrig
Kabelaufbau	3 x 0,25 mm ²
Kabeldurchmesser	4,5 mm
Kabellänge	2,5 m
Leiter-Nennquerschnitt	0,25 mm ²
Steckerkodierung	A
Farbcode Aderisolierung	blau braun schwarz
Farbe Gehäuse	schwarz
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Isolierhülle	PVC
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PU)