

# Saugnapf VAS-125-3/8-SI

Teilenummer: 160991

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7 mm
Sauger-Durchmesser	125 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	105 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben rund, Standard
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	606 N
Produktgewicht	148 g
Befestigungsgewinde	G3/8
Saugerbefestigung	G3/8
Vakuumananschluss	G3/8
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Sauger	VMQ (Silikon)