


# Präzisions-Flanschmanometer FMAP-63-1-1/4-EN

Teilenummer: 161129

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 1 bar
Anzeigebereich	0 ... 14,5 psi
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 0,1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 1 bar 0 ... 14,5 psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	1
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	SAN
Werkstoff Befestigungsring	Stahl
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	120 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)