

Dichtring OL-M12

Teilenummer: 161182

FESTO

leckfrei.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	ISO 16030
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 30 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Nenn-Anziehdrehmoment	13,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Werkstoffhinweis	RoHS konform