

Manometer MA-63-16-1/4-EN

Teilenummer: 162841
Auslaufprodukt

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 16 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 16 bar
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	80 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen