

CPV18-EPR-PE

Endplatte

Datenblatt

Teile-Nr.: 163195

Seite:1

Merkmal	Wert
Befestigungsart Anschlussplatte	Schraubbefestigung
Betriebsdruck minimal	-0,9 bar
Betriebsdruck maximal	16 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	50 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	50 °C
CT-Kriterium	konform
Betriebsmedium	trockene gefilterte Druckluft (auch geölt)