

**CPV18-EPR-E**

Endplatte

Datenblatt

Teile-Nr.: 163197

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Befestigungsart Anschlussplatte	<b>Schraubbefestigung</b>
Betriebsdruck minimal	<b>-0,9 bar</b>
Betriebsdruck maximal	<b>16 bar</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>50 °C</b>
Mediumstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Mediumstemperatur maximal	<b>50 °C</b>
Anschlussart Anschluss 1	<b>Gewinde</b>
Anschlussart Anschlüsse 3,5	<b>Gewinde</b>
Anschlussart Anschlüsse 12,14	<b>Gewinde</b>
Anschlussart Anschlüsse 82,84	<b>Gewinde</b>
Anschlussart Anschluss 11	<b>Gewinde</b>
Gewinde Anschluss 1	<b>G 3/8</b>
Gewinde Anschlüsse 3,5	<b>G 1/2</b>
Gewinde Anschlüsse 12,14	<b>G 1/4</b>
Gewinde Anschlüsse 82,84	<b>G 1/4</b>
Gewinde Anschluss 11	<b>G 3/8</b>
CT-Kriterium	<b>konform</b>
Betriebsmedium	<b>trockene gefilterte Druckluft (auch geölt)</b>