

Freilauf FLSM-40-R

Teilenummer: 164238

FESTO

für Schwenkantrieb DSM.

Diese Antriebe können auf Anfrage mit ATEX-Zulassung geliefert werden. Die Angaben im Datenblatt zu "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" und "CE-Zeichen" beziehen sich nur auf Antriebe mit Zulassung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Drehrichtung	Rechtlauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	19,98 Nm
Produktgewicht	2.350 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl