

Steckverschraubung QS-10-32-UNF-3/16-U

Teilenummer: 164851

FESTO

Außengewinde mit Außensechskant.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baugröße | Standard |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft Vakuum |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Max. Anziehdrehmoment | 1,5 Nm |
| Pneumatischer Anschluss | UNF10-32 für Schlauch Außendurchmesser 3/16" |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |