



Schalldämpfer UC-QS-4H

Teilenummer: 165006

FESTO

aus Kunststoff.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	350 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	0,5 g
Pneumatischer Anschluss	QS-4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform