


Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-B-CT

Teilenummer: 165663

FESTO

zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Einstellelement | Schlitzschraube |
| Befestigungsart | einschraubbar |
| Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung | 95 l/min |
| Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung | 76 ... 95 l/min |
| Betriebsdruck | 0,2 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Betriebsmedium | gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Einbaulage | beliebig |
| Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 → 0 bar | 169 l/min |
| Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 → 0 bar | 135 ... 170 l/min |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 1,5 Nm |
| Produktgewicht | 11 g |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | vernickelt |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |
| Werkstoffinformation Regulierschraube | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffinformation Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |