



LFR-1-D-O-MAXI-A-CT Filter-Regelventil

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensat-Ablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer
Max. Kondensatmenge	80 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	G1/4" vorbereitet
Druckregelbereich	0,5 - 12 bar
Eingangsdruck 1	1,5 - 12 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	10.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumtemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	1.400 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1
Pneumatischer Anschluss 2	G1
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten Kupfer- und PTFEfrei

**LFR-1-D-O-MAXI-A-CT****Filter-Regelventil**

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	PC