


# Doppeltwirkender DNGU-40-25PPV-A-CT

Teilenummer: 166098

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	Schraube
Form Außen	Profil
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
entspricht Norm ISO	ISO 6431
entspricht Norm VDMA	VDMA 24562
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Einstellbare, pneumatische Pufferung
Daempfungslaenge	21 mm
Verdrehsicherung	keine
Kolbennengroesse	40 mm
Hub	25 mm
Kolbenstangendurchmesser	16 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	12 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	24 mm
Laenge ueber alles	188 mm
Betriebsdruck min.	0,6 bar
Betriebsdruck max.	12 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Gewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
LABS-Kriterium	frei
CT-Kriterium	konform
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	754 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	633 N

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Querkraft	250 N
Biegebelastung	3400 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0,22 l/Hub
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0,18 l/Hub