



# Mini-Schlitten SLT-10-50-P-A

Teilenummer: 170558

FESTO

mit präziser, hochbelastbarer Kugelführung und verstellbaren Endanschlägen.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	50 mm
Justierbarer Endlagenbereich/Länge	4 mm
Kolben-Durchmesser	10 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelkäfigführung
Konstruktiver Aufbau	Joch-Kinematik
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,1 Nm
Max. Kraft Fy	390 N
Max. Kraft Fz	390 N
Max. Moment Mx	3,1 Nm
Max. Moment My	3,1 Nm
Max. Moment Mz	1,4 Nm
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	79 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	94 N
Bewegte Masse	179 g
Produktgewicht	382 g
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	HNBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei