


# Stoßdämpferbausatz YHD-12

Teilenummer: 174543

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	7
Hub	5 mm
Dämpfung	harte Kennlinie selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	5 mm
Max. Anschlagkraft	300 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	2 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	12.000 J
Max. Restenergie	0,01 J
Rückstellkraft	0,7 N
Produktgewicht	18 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl