



HMP-20-- Linearmodul

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Kolben-Durchmesser	20 mm
Umgebungstemperatur	0 - 60 °C
Positionserkennung	mit Näherungsschalter
Betriebsdruck	4,000 - 8,000 bar
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	188,000 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	158,000 N
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange mit Joch