



Naherungsschalter SMT-8-PS-K-LED-24-B

Teilenummer: 175436

FESTO

elektrisch, kontaktlos, PNP, fur Antriebe mit T-Nut, mit Kabel.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur T-Nut
Zulassung	C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	≤ 0,2 ms
Ausschaltzeit	≤ 0,5 ms
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Max. Schaltleistung DC	3 W
Spannungsfall	≤ 1,8 V
Reststrom	≤ 0,1 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
uberlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Kabel 3-adrig
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Kabellange	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut lang in Nut einschiebbar
Max. Anziehdrehmoment	0,2 Nm
Produktgewicht	30 g
Werkstoffinformation Gehause	TPE-U(PU) hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Schutzart	IP65 IP67