

Kupplung EAMC-65-90-XX-25

Teilenummer: 176038

FESTO

für Linearachse DGE.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 2	25 mm
Baugröße	65
Nennlänge	90 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	417 kgmm ²
Produktgewicht	535 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform