

Schwenkflansch SUA-32-R3

Teilenummer: 176886

FESTO

für Zylinder ADVU, AEVU, passender Lagerbock LBN oder LN, LSN.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baugröße | 32 |
| Einbaulage | beliebig |
| Varianten | Hoher Korrosionsschutz |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Produktgewicht | 135 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Befestigung | Aluminium-Knetlegierung mit Schutzüberzug |
| Werkstoff Bolzen | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Hülse | Federstahl |
| Werkstoff Lager | Kunststoff |
| Werkstoff Schrauben | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Sicherung | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Welle | hochlegierter Stahl rostfrei |