

# Anschlussleitung KEA-1-25P-5

Teilenummer: 177413

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	2.040 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 250$ V
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 250$ V
Strombelastbarkeit	4 A
Kabellänge	5 m
Kabeldurchmesser	12 mm
Kabelaufbau	25x0,34
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet
Einbaulage	beliebig