

Anschlussleitung KEA-1-25P-10

Teilenummer: 177414

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	1.092 g
Elektrischer Anschluss	Dose Sub-D 25-polig
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 250 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Kabellänge	10 m
Kabeldurchmesser	12 mm
Kabelaufbau	25x0,34
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet
Einbaulage	beliebig