

Druckluftrohr PQ-VU-12X2X3000

Teilenummer: 177736

FESTO

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nenngrösse (metr.)	12 mm
Innendurchmesser	8 mm
Außendurchmesser	12 mm
Wanddicke	2 mm
Betriebsdruck min.	-0,95 bar
Betriebsdruck max. bei 20 Cel	15 bar
Betriebsdruck max. bei 30 Cel	14 bar
Betriebsdruck max. bei 40 Cel	12 bar
Betriebsdruck max. bei 50 Cel	10 bar
Betriebsdruck max. bei 60 Cel	9 bar
Betriebsdruck max. bei 70 Cel	8 bar
Betriebsdruck max. bei 75 Cel	7 bar
Vakuumtauglich	ja
Umgebungstemperatur min.	-30 Cel
Umgebungstemperatur max.	75 Cel
Werkstoff-Bezeichnung	AlMgSi0,5
Werkstoff-Kurzzeichen	NL-AL
Werkstoff-Nummer	3.3206
Ueberzug	Polyäthylen
LABS-Kriterium	frei
Farb-Definition	aterul
Farbe	schwarz
Farb-Kurzzeichen	schwarz