


Feststelleinheit KPE-4

Teilenummer: 178462

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Klemmart mit Wirkrichtung	beidseitig Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft
Konstruktiver Aufbau	Kippscheiben
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck Mpa	≤ 1 MPa
Betriebsdruck	≤ 10 bar
Lösedruck (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Lösedruck (bar)	≥ 3 bar
zu klemmendes Rundmaterial	4 mm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Statische Haltekraft	80 N
Produktgewicht	100 g
Werkstoff Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoff Feder	Federstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium eloxiert
Werkstoff Klemmbacken	Messing
Werkstoff Kolben	POM