



LFR-M1-G1/8-C10S Filter-Regelventil

Merkmal	Wert
Baugröße	1
Baureihe	M
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Filterfeinheit	5 µm
Kondensat-Ablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler ohne Manometer
Max. Kondensatmenge	10 cm ³
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Druckanzeige	G1/8" vorbereitet
Druckregelbereich	0 - 10 bar
Eingangsdruck 1	0 - 8 bar
Max. Druckhysterese	0,4 bar
Normalnenndurchfluss	450 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	284 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss

**LFR-M1-G1/8-C10S****Filter-Regelventil**

Merkmal	Wert
Werkstoff-Information Schale	PA