


Stoßdämpferhalter DADP-ES-G6-20

Teilenummer: 1812473

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	20
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anschlagkraft	1.100 N
Max. Anziehdrehmoment	9,9 Nm
Produktgewicht	185 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlagwinkel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert