

# Stoßdämpferhalter DADP-ES-G6-25

Teilenummer: 1812550

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Max. Anschlagkraft	1.100 N
Max. Anziehdrehmoment	9,9 Nm
Produktgewicht	160 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlagwinkel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert