



LF-M1-G1/4-CR

Filter

Merkmal	Wert
Baugröße	1
Baureihe	M
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	5 µm
Kondensat-Ablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	10 cm ³
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Eingangsdruck 1	0 - 8 bar
Normalnenndurchfluss	1.700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Filter	PE
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	PA