



LF-M3-G3/4-EU

Filter

Merkmal	Wert
Baugröße	3
Baureihe	M
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensat-Ablass	vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	72,5 cm ³
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Eingangsdruck 1	0 - 17 bar
Normalnenndurchfluss	7.600 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Filter	PE
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	Zink-Druckguss