

**CP-EL****CP-Installationssystem**

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Maximale Anzahl Ausgänge	64
Maximale Anzahl Eingänge	64
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Elektrische Ansteuerungsmöglichkeit	integrierte Steuerung Feldbus