



Datenblatt

Teile-Nr.: **182973**

Seite:1

FRM-M2-G1/2-Y

Abzweigmodul

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	≥ 21 bar
Normalnenndurchfluss	10.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	264 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten