



Datenblatt

Teile-Nr.: **182979**

Seite:1

FRM-M3-G3/4-Y

Abzweigmodul

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	≥ 21 bar
Normalnenndurchfluss	21.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	439 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/4
Pneumatischer Anschluss 2	G3/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten