

MGXDH-3/2-1.2-24DC

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 184101

Seite:1

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	3/2-Wegeventil, Grundstellung gesperrt
EU-Konformität (CE)	CE
Erläuterung zu EU-Konformität	EEX
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	3/2
Strömungsrichtung reversibel	nein
Funktionsprinzip	Sitz
Form Funktionselement	Platte
Abluft drosselbar	nein
Steuerart	direkt
Stelleigenschaft	monostabil
Rückstellart	mechanische Feder
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Einbaulage	beliebig
Nennweite	1,2 mm
Betriebsdruck minimal	-0,9 bar
Betriebsdruck maximal	8 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	55 °C
Mediumstemperatur minimal	-20 °C
Mediumstemperatur maximal	55 °C
Anschlussart Belüftung	Platte
Anschlussart Arbeitsanschluss	Platte
Anschlussart Entlüftung	Platte
Anschlussart Steuerhilfsluft Belüftung	Platte
Norm VorsteuerAnschlussbild	NF66
Handhilfsbetätigung	drehend-rastend
Schaltzustandsanzeige	nein
LABS-haltige Stoffe enthalten	ja
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	35 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	40 l/min
Schaltzeit EIN/UM (dom)	10 ms

MGXDH-3/2-1.2-24DC

Magnetventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 184101

Seite:2

Merkmal	Wert
Schaltzeit AUS/UM	5 ms
Spannungsart	DC
Nenn-Gleichspannung	24 V
Nenn-Leistung (DC)	3 W
Einschaltdauer Magnet	100 %
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt)
Schutzart	IP66