


Kupplung EAMC-B-15-22-4-9

Teilenummer: 184262

FESTO

für Linearachse DGE.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	4 mm
Aufnahmedurchmesser 2	9 mm
Baugröße	15
Nennlänge	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	12.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	0,13 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	6 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform