

# Manometer


## MA-40-1,0-G1/4-MPA

Teilenummer: 184286  
Auslaufprodukt

mit Anzeigeeinheit in MPa.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2014. Alternativprodukt siehe Support Portal.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [MPa]	0 ... 1 MPa
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	40
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 1 MPa
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	70 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen