


# Handhilfsbetätigung HAB-3/8

Teilenummer: 184587

FESTO

für Abluft.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	11 mm
Einbaulage	beliebig
Ventilfunktion	Entlüftungselement
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	165 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Anziehdrehmoment	35 Nm
Befestigungsart	einschraubbar
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert