


Rundzylinder CRDG-1/2"- -P-A

Teilenummer: 185388

FESTO

korrosionsbeständig, für Positionserkennung, mit elastischen
Dämpfungsringen in den Endlagen.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	0,4 ... 8 "
Kolben-Durchmesser	1/2"
Basierend auf Norm	ISO 6432
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig (P)
Entspricht Norm	ISO 6432
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	51 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68 N
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff-Information Deckel	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Information Dichtungen	TPE-U(PU)
Werkstoff-Information Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Information Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei