

Rundzylinder CRDG-3/4"- -P-A

Teilenummer: 185390

FESTO

korrosionsbeständig, für Positionserkennung, mit elastischen
Dämpfungsringen in den Endlagen.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Hub | 0,4 ... 13 " |
| Kolben-Durchmesser | 3/4" |
| Basierend auf Norm | ISO 6432 |
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig (P) |
| Entspricht Norm | ISO 6432 |
| Betriebsdruck | 1 ... 10 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 158 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 188 N |
| Pneumatischer Anschluss | NPT1/8-27 |
| Werkstoff-Information Deckel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff-Information Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff-Information Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff-Information Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |