

Anschlussleitung KMP2-03-V-X-26

Teilenummer: 18681

FESTO

Das Kabel ist in den Längen von 1 - 99 m erhältlich.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2012.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 250 V
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 300 V
Strombelastbarkeit	7,5 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Elektrischer Anschluss	Dose 26-polig
Kabelaufbau	26 x 0,75 mm ²
Kabeldurchmesser	15 mm
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Farbcode Aderisolierung	schwarze Adern mit fortlaufender weißer Nummerierung von 1 bis 26
Werkstoffinformation Dichtungen	CR licht- und ölbeständig
Werkstoffinformation Gehäuse	Kupfer-Legierung vernickelt
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet