


# Kabeldose ASI-SD-PG-M12

Teilenummer: 18789

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	27,6 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose gerade Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 125$ V
Strombelastbarkeit	3 A
Kabelverschraubung	Pg9
Anschlussquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze