

CPV10-EPL-PEU

Endplatte

Datenblatt

Teile-Nr.: 188452

Seite:1

Merkmal	Wert
Anschlussart	Platte
Betriebsdruck minimal	0 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-5 °C
Umgebungstemperatur maximal	50 °C
Schallpegel	76 dB(A)
Normal-Nenn-Durchfluss	6400 l/min
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE